

SOL'S WILSON BW WOMEN

SOL'S®
the fair spirit

LICHTGEWICHT BODYWARMER VOOR DAMES

02890



STOCK IN
TRANSITION



POLYAMIDE 380T

Ritsluiting

2 voorzakken met ritsluiting

2 binnenzakken met rits

Kleine hoge kraag

Nauwsluitende pasvorm

Opvouwbaar, inclusief opbergzakje met stoppers

Onderhoud



Samenstelling

Stof en voering: 100% polyamide.

Gewatteerde voering: (houd er rekening mee dat we bezig zijn met de overgang van voorraad): 90% dons en 10% veren tot de voorraad strekt. Ga dan over op 60% Sorona 40% gerecycled polyester.

Beschikbare kleuren



Black



Metal
grey



Royal
blue



French
navy

Een toegewijd product



STANDARD
100
CO 10044
0001
www.oeko-tex.com

Verwante producten



SOL'S WILSON BW MEN
02889



SOL'S WILSON WOMEN
02899

Beschikbare groottes



Groottes	S	M	L	XL	XXL
A/B	61/48	62/51	63/54	64/57	65/60

Verpakking

Verpakkingsgrootte : 60 x 40 x 25 cm

Gewicht per verpakking : 3.00 kg



Personalisering

- **Borduurwerk** : Deze techniek wordt over het algemeen gebruikt voor personalisatie, waarbij een afwerking van hoge kwaliteit wordt nagestreefd. Deze techniek is het best bestand tegen wassen en gebruik. Het borduurwerk kan rechtstreeks op het product worden aangebracht of via geborduurde patches. Het kan worden gedaan met dikte-effecten (met schuim) of door middel van patches die dan op het eindproduct worden aangebracht, waardoor variaties in materialen mogelijk zijn.
- **Buigen** : Het is de aanbevolen markeringstechniek voor kleine en middelgrote series. Er zijn verschillende aspecten: glad, fluweel, fluorescerend, glitter, goud en zilver. Dit zijn strijkvinyls die worden gesneden en gelijmd door heet persen. Zij zijn zeer goed geschikt voor een breed scala van materialen en substraten.
- **Overdracht** : De juiste techniek voor alle materialen. Het wordt aanbevolen voor bagage, zware kledingstukken, moeilijk bereikbare oppervlakken. Het bestaat erin de markering van een papieren drager op het kledingstuk over te brengen door heet te lijmen. De markering door verlijming brengt stijfheid in lichte steunen ter hoogte van de markeringszone, maar toch behoudt het product al zijn kwaliteiten van comfort.